

	<p>Tárgyak: ARL 21 vonalkoncentrátor (belső egység)</p> <p>Intézmény: Postamúzeum Benczúr utca 27. 1068 Budapest +36 1 296 6838</p> <p>Gyűjtemények: Távbeszélő-történeti gyűjtemény (T16)</p> <p>Leltári szám: POM_T16_97.24.0.</p>
--	--

Leírás

A kábelhálózatok jobb kihasználására vonalkoncentrátorokat használtak. Az AR Ericsson telefonközpont-rendszer az ARL típusokat alkalmazta.

Szakmai leírás

A kábelhálózatok jobb kihasználására vonalkoncentrátorokat is alkalmaztak. Az AR Ericsson telefonközpont rendszer az ARL típusokat alkalmazta. A 21-es típus 20 előfizetői vonalat 5 trunkvonalon keresztül üzemeltet. A központegység a telefonközpont közvetlen közelében helyezhető el. BCH jelfogósávós felépítésű 80 pontos hüvely és dugaszcsatlakozással. Tápáramellátás: 48 V (mint az AR központok). Vonalhurok ellenállás: kisebb, mint 1000 Ohm, Trunk (előfizetői és központi egység között): kisebb, mint 1300 Ohm. Előfizetői vonalak: iker és pénzbedobó készülékek is beköthetők, 16 vagy 12 kHz díjszámlálók is működtethetők. Forgalmmérő igény szerint csatlakoztatható. Központtípusok: ARF, ARK, AGF. A koncentrátor az Ericsson licenz alapján a BHG Híradástechnikai Vállaltnál készült. Bővebben ARL-21 vonalkoncentrátor gyártmányismertető.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Fém /

Méretek:

Események

Felhasználás mikor

ki

hol

Matáv

Kulcsszavak

- telefonközpont AR