

	<b>Object:</b> ARL 21 vonalkoncentrátor (külső egység)
	<b>Museum:</b> Postamúzeum Benczúr utca 27. 1068 Budapest +36 1 296 6838
	<b>Collection:</b> Távbeszélő-történeti gyűjtemény (T16)
	<b>Inventory number:</b> POM_T16_97.25.0.

## Description

A kábelhálózatok jobb kihasználására vonalkoncentrátorokat alkalmaztak. Az AR Ericsson telefonközpont rendszer az ARL típusokat alkalmazta. A ARL 21-es típus 20 előfizetői vonalat kezelt 5 trunkvonalon.

## Detailed description

A kábelhálózatok jobb kihasználására vonalkoncentrátorokat is alkalmaztak. Az AR Ericsson telefonközpont rendszer az ARL típusokat alkalmazta. A 21-es típus 20 előfizetői vonalat 5 trunkvonalon keresztül üzemeltet. Az előfizetői oldal egysége falra szerelhető, zárható búrával van ellátva. Felül egy 5 hidas, 6 jelölőrudas crossbargép, alatta jelfogók helyezkednek el. Tápáramellátás: 24 V 10 A ó kapacitású akkumulátor vagy hálózatról 24 V 2 A. Akkumulátoros telepítés estén a töltés a szabad trunkvonalon keresztül az anyaközpont tápáramellátásából történik. Ha a tápfeszültség szintje egy küszöbérték alá esik, alarmjelzés megy az anyaközpontba. Előfizetői vonalak: iker és pénzbedobó készülékek is beköthetők, 16 vagy 12 kHz díjszámlálók is működtethetők. Központtípusok: ARF, ARK, AGF. A koncentrátor az Ericsson licensze alapján a BHG Híradástechnikai Vállaltnál készült. Bővebben ARL-21 vonalkoncentrátor gyártmányismertető.

## Basic data

Material/Technique:	Fém /
Measurements:	HxSzxM: 220x425x1000 mm

## Events

Was used	When
----------	------

Who

Where Matáv

## Keywords

- telefonközpont AR