

	<p>Tárgyak: ARL 21 vonalkoncentrátor (külső egység)</p> <p>Intézmény: Postamúzeum Benczúr utca 27. 1068 Budapest +36 1 296 6838</p> <p>Gyűjtemények: Távbeszélő-történeti gyűjtemény (T16)</p> <p>Leltári szám: POM_T16_97.25.0.</p>
--	--

## Leírás

A kábelhálózatok jobb kihasználására vonalkoncentrátorokat alkalmaztak. Az AR Ericsson telefonközpont rendszer az ARL típusokat alkalmazta. A ARL 21-es típus 20 előfizetői vonalat kezelt 5 trunkvonalon.

## Szakmai leírás

A kábelhálózatok jobb kihasználására vonalkoncentrátorokat is alkalmaztak. Az AR Ericsson telefonközpont rendszer az ARL típusokat alkalmazta. A 21-es típus 20 előfizetői vonalat 5 trunkvonalon keresztül üzemeltet. Az előfizetői oldal egysége falra szerelhető, zárható burával van ellátva. Felül egy 5 hidas, 6 jelölőrudas crossbargép, alatta jelfogók helyezkednek el. Tápáramellátás: 24 V 10 Aó kapacitású akkumulátor vagy hálózatról 24 V 2 A. Akkumulátoros telepítés estén a töltés a szabad trunkvonalon keresztül az anyaközpont tápáramellátásából történik. Ha a tápfeszültség szintje egy küszöbérték alá esik, alarmjelzés megy az anyaközpontba. Előfizetői vonalak: iker és pénzbedobó készülékek is beköthetők, 16 vagy 12 kHz díjszámlálók is működtethetők. Központtípusok: ARF, ARK, AGF. A koncentrátor az Ericsson licensze alapján a BHG Híradástechnikai Vállaltnál készült. Bővebben ARL-21 vonalkoncentrátor gyártmányismertető.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Fém /

Méreték:

HxSzxM: 220x425x1000 mm

## Események

Felhasználás mikor  
ki

hol Matáv

## Kulcsszavak

- telefonközpont AR