

	Tárgyak: LB II/6-os vakdugaszos központ
	Intézmény: Postamúzeum Benczúr utca 27. 1068 Budapest +36 1 296 6838
	Gyűjtemények: Távbeszélő-történeti gyűjtemény (T16)
	Leltári szám: POM_T16_2000.34.0.

Leírás

A vakdugaszos központ olyan kis LB központ, ahol az összekapcsolást a kezelő 1-1 vakdugasszal (szigetelt anyagból készült) végezte. A vakdugasz pár 1 összekötő áramkört határoz meg, amely 2 előfizetőt kapcsol össze. Egy egységes fém központdobozban 6 helyi és 2 távolsági (interurbán) vonal van és 4 összekötő áramkör van. Egy beszélgetésbe bármikor több állomás is bekapcsolható, azaz körözünybeszélgetés létrehozható. Alkalmazható asztalon vagy falra szerelve.

Szakmai leírás

A vakdugaszos központ olyan kis LB központ, ahol az összekapcsolást a kezelő 1-1 vakdugasszal (szigetelt anyagból készült) végzi. A vakdugasz pár 1 összekötő áramkört határoz meg, amely 2 előfizetőt kapcsol össze. Egy egységes fém központdobozban 8 helyi és 2 távolsági (interurbán) vonal van, valamint 4 összekötő áramköre. Egy beszélgetésbe bármikor több állomás is bekapcsolható, azaz körözünybeszélgetés létrehozható. Alkalmazható asztalon vagy falra szerelve. A helyi és távolsági vonalak a függőleges sávokra vannak szerelve, hiba esetén könnyen cserélhetők. A baloldali sáv 4 hüvely a 4 összekötő áramkörnek felel meg. Alatta van az inter befigyelő kulcs. Jobbra következik a 2 inter és a 6 előfizetői vonal sávja. A sávok felső részén a hívó esőlemez (helyinél látjelző) található. Középen a hüvelyek, alul a csengető-beszélő kulcsok vannak szerelve. Inter vonalanknál – az egy vonalhoz tartozó 2 iránynak megfelelően – a sávon vízszintes soronként 2-2 hüvely, ill. 2-2 csengető-beszélő kulcs található. Az utolsó függőleges sávon lévő 4 összekötő hüvely a kívánt állomás kapcsolására szolgál. Mindegyik vízszintes hüvelysorral egy vízszintesben van az összekötő áramkör lejelentő látjelzője. Fölöttük a csengetést mutató csillagjelzőt, alattuk a csengető és telepváltó kulcsot találjuk. Kezelés: A működő látjelző alatti csengetőkulcsot alsó helyzetbe kell állítani, a látjelzőt alapállapotba kell visszanyomni, a beszélőkészlettel beszédkapcsolat jön létre a hívóval. A bal oldalon lévő (vörös) dugaszok közül egyet ki kell húzni és azt a működött látjelző alatt kell bedugaszolni abban a magasságban, amelyikben a dugasz kihúzása előtt állott. Az alatta lévő beszédkulcsot alapállapotba kell visszaállítani. A kért állomás kulcsát csengető állásba kell

nyomkodni a hívott jelentkezéséig. A jobb oldalon lévő (fekete) dugaszok közül azt kell kihúzni, amelyik egy magasságban van a már bedugaszolt vörös dugasszal és azt a hívott állomás magasságban kell bedugaszolni.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Vas, réz /

Méretek:

HxSzxM: 700x260x340 mm

Kulcsszavak

- LB telefonközpont
- kézi kapcsolású